



Trink- und Industrierwasser
 Wasserenthärtung
 Filtrationstechnik
 Kühl- und Heizwasser
 Prozess- und Laborwasser
 Neutralisation
 See- Meer- und Brackwasser

Hüttenwiesenstrasse 9
 CH-8108 Dällikon
 Tel. 043 243 50 00
 Fax 043 243 50 01
 www.aquaag.ch
 info@aquag.ch

CHE-109.348.390 MWST

Wasserenthärtungsanlage AR-WE

Kabinett-Ausführung

- Steuerung AR-WE
- automatische Ferienschtaltung
- kapazitätsangepasste Regeneration
- variable Soleproduktion
- integriertem Salzbehälter



| AR-WE | | 30-K |
|----------------------------|--------------------|------|
| Rohwasseranschluss | " | 1 |
| Nenndurchfluss | m ³ /h | 4,5 |
| Harzmenge | l | 15 |
| Betriebsdruck min/max | bar | 2/6 |
| Volumen Salzbehälter | l | 30 |
| Salzvorrat | kg | 15 |
| Salzverbrauch/Regeneration | kg | 1,5 |
| Regenerationskapazität | m ³ °fh | 82,5 |
| Wassermenge/Regeneration | m ³ | 0,12 |
| Max. Abwasserstrom | l/min | 10 |
| Durchflussleistung bei: | | |
| Druckverlust 5 mWS | m ³ /h | 1,6 |
| Druckverlust 10 mWS | m ³ /h | 2,5 |
| Betriebstemperatur | °C | 5-30 |

Ausführung Automatischer, mikroprozessorgesteuerter Wasserenthärter. Hauptventil und Harzbehälter getrennt vom Salzlösebehälter. Harzbehälter aus druckfestem Kunststoff (Inliner aus Polyethylen mit Aussenmantel GFK), mit den notwendigen Anschlüssen und Verteilsystemen. Ionenaustauscherfüllung mit Silberharzzusatz. Salzbehälter aus Kunststoffmaterial für Trockensalzvorrat mit eingebautem Schwimmerventil und Sicherheitsüberlauf.

Steuerung Durch einen präzisen, zuverlässigen und leicht einstellbaren Mikroprozessor gesteuert. Einstellungen: Anzeigeformat, Uhrzeit, Tageszeit der Regeneration, Zyklusdauer, Kapazität LCD-Anzeige, stromunterbruchsicher, Betriebsanzeige
 Zeit- oder mengengesteuerte (sofortige oder verzögerte) Regenerationsauslösung
 Zeitliche Zwangsregeneration (nach Tagen)

Installation Bauseits sind folgende Anschlüsse zu erstellen:
 Sanitär Spannungsfreier Roh- und Weichwasseranschluss, sowie Regenerierwasserableitung und Sicherheitsablauf für den Salzbehälter. Das nötige Härtebeimischventil (z.B. Oventrop) wird als Bypass parallel zum Enthärter angeschlossen.

Elektro Anschluss Steckdose 230 V / 50 Hz




Trink- und Industrierwasser
Wasserenthärtung
Filtrationstechnik
Kühl- und Heizwasser
Prozess- und Laborwasser
Neutralisation
See- Meer- und Brackwasser

Hüttenwiesenstrasse 9
CH-8108 Dällikon
Tel. 043 243 50 00
Fax 043 243 50 01
www.aquaag.ch
info@aquaag.ch

CHE-109.348.390 MWST

AR-WE 30



| | |
|--------------------|-----------|
| AR-WE | 30 |
| A | 225 |
| B | 450 |
| C | 1100 |
| Spülleitung | ½" |

